

**Garant****GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, menettel, Ø D / élek száma Z: 40/10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215615 40/10
GTIN	4045197409997
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

**Felhasználás:**

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219827 sz. (6IP; 0,45 Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 0,45 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 6IP** méretű pengével használja.

2 mm rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

**Műszaki leírás**

Felfogó menet M	M16
Hozzávaló váltólapka	AP.. 0602..
Váltólapka csavar készlet	219827 (6IP; 0,45 Nm)

Vágóél $\varnothing D_c$	40 mm
$\varnothing D_2$	28,7 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	35 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Vágóélek száma Z	10
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	78 mm
Interpolációs marás $a_p$	0,8 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	78 mm
Ferde bebarási szög $\alpha_{max}$	0,31 fok
Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	36,85 mm
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	38 mm
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219827
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
	211750 0,45

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték  
0,45 Nm

---