

**Garant****ONMU 05T6 ANER, HB7520, Típus: ST900**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	213426 ST900
GTIN	4045197605931
Árucikk kategória	21A

## Leírás

**Kivitel:**

Kétoldalú váltólapka 2x8 vágóélel.

**Ajánlás:**

**A maximális felületminőségekhez az E lapkatűrést válassza és a széles simító váltólapkával/lapkákkal kombinálja.**

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Maximális fogásmélység  $a_{p \max}$ : 3 mm

Típus: ST900

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,3 mm

## Műszaki leírás

Típus	ST900
Előtolás $f_z$ / fog	0,3 mm
Cserék / élek száma	16
Váltólapka ISO kód	ONMU 05T6 ANER
Minőség	HB7520

Szerszáanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	3 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	280 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	260 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		