

Garant**Üregmaró 90°, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	211806 80/5
GTIN	4045197502070
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Nagyobb szerszám merevség a váltólapka és a lapkafészek közötti elfordulás elleni biztosítéknak köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	27 mm
Teljes hossz L _{ges}	55 mm
Vágóél Ø D _c	80 mm
Hozzávaló váltólapka	VCG. 2205
Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Vágóélek száma Z	5

Interpolációs marás a_p	10 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	158 mm
Ferde bebarási hossz L az α_{max} -hoz	70,34 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	154 mm
Ferde bebarási szög α_{max}	2,44 fok
$\varnothing D_3$	74 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Üregmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219800
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP