

**Garant****Üregmaró 90°, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/2mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	211811 32/2
GTIN	4045197502087
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Kivitel:

Nagyobb szerszám merevség a váltólapka és a lapkafészek közötti elfordulás elleni biztosítéknak köszönhetően.

Menetes csatlakozóval tetszőlegesen hosszabbítható.

### Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	VCG. 2205
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Felfogó menet M	M16
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	47 mm
Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Vágóélek száma Z	2
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	58 mm

Interpolációs marás $a_p$	4 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	62 mm
Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	22,34 mm
Ferde bebarási szög $\alpha_{max}$	7,65 fok
$\varnothing D_3$	26 mm
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Üregmaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219800
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7