

Garant**GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC hosszú, Hengeres szár, Ø D / élek száma
Z: 18/4Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215609 18/4L
GTIN	4045197409850
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű orsóknál.**

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219827 sz. (6IP; 0,45 Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 0,45 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 6IP** méretű pengével használja.

2 mm rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	20 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 0602..
Szár Ø D_s h6	16 mm
Váltólapka csavar készlet	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Teljes hossz L_{ges}	180 mm
Vágóél Ø D_c	18 mm

Vágóélek száma Z	4
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	14,85 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	34 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	34 mm
Interpolációs marás a_p	0,9 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	0,77 fok
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	16 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,45 Nm	211750 0,45
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219827
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP