

**Sarokmaró 90° MEC11T, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 22/3Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227300 22/3L
GTIN	4960664396085
Árucikk kategória	250

**Leírás****Leírás:**

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típushoz képest kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	110 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	22 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p max</sub>	10 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	26 mm
Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	BD.. 11T3
Vágóélek száma Z	3
Ferde bemarkási hossz L az α <sub>max</sub> -hoz	15 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	42 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	38 mm
Ferde bemarkási szög α <sub>max</sub>	0,76 fok
Ø D <sub>3</sub>	16 mm
Szárkivitel	Hengeres szár

Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229708
---------------	--------