



Sarokmaró 90° MECX, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 21/4XLmm



Rendelési adatok

Rendelés száma	227100 21/4XL
GTIN	4960664462698
Árucikk kategória	250

Leírás

Leírás:

Jobb termelékenység instabil megmunkálási feltételek mellett is a sűrű fogazásnak köszönhetően. Csekélyebb forgácsoló erők és nagy stabilitás az alacsony vibrációhajlam érdekében. Többféle marási műveletet tesz lehetővé, mint vállmarás, ferde üregmarás stb.

belső hűtés: igen

Vágóél Ø D_c: 21 mm

Vágóélek száma Z: 4

Maximális fogásmélység a_{p,max}: 6 mm

Kinyúlási hossz L₁: 20 mm

Teljes hossz L_{ges}: 140 mm

Szár Ø D_s h₆: 20 mm

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L ₁	20 mm
Váltólapka csavar	229707 (T6; 0,45 Nm)
Maximális fogásmélység a _{p,max}	6 mm
Szár Ø D _s h ₆	20 mm
Vágóél Ø D _c	21 mm
Teljes hossz L _{ges}	140 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 0703
Vágóélek száma Z	4
Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz	17 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	40 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	39 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	0,67 fok
$\varnothing D_3$	18 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229707
---------------	--------