

**Sarokmaró 90° MECX, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 16/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227100 16/4
GTIN	4960664462773
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

Jobb termelékenység instabil megmunkálási feltételek mellett is a sűrű fogazásnak köszönhetően. Csekélyebb forgácsoló erők és nagy stabilitás az alacsony vibrációhajlam érdekében. Többféle marási műveletet tesz lehetővé, mint vállmarás, ferde üregmarás stb.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	16 mm
Maximális fogásmélység a _{p max}	6 mm
Váltólapka csavar	229707 (T6; 0,5 Nm)
Kinyúlási hossz L ₁	20 mm
Teljes hossz L _{ges}	100 mm
Szár Ø D _s h6	16 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 0703
Vágóélek száma Z	4
Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz	12 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	30 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	29 mm
Ferde bemarkási szög α _{max}	0,95 fok
Ø D ₃	13 mm

Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229707
---------------	--------