

Garant**GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC rövid, Weldon szár, Ø D / élek száma Z:
16/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215605 16/3
GTIN	4045197409560
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű orsóknál.**

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219827 sz. (6IP; 0,45 Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 0,45 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 6IP** méretű pengével használja.

2 mm rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	AP.. 0602..
Teljes hossz L_{ges}	75 mm
Kinyúlási hossz L_1	20 mm
Szár Ø D_s h6	16 mm
Váltólapka csavar készlet	219827 (6IP; 0,45 Nm)

Vágóél $\varnothing D_c$	16 mm
Vágóélek száma Z	3
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	12,85 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	30 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	30 mm
Interpolációs marás a_p	0,9 mm
Ferde bemarási szög α_{max}	0,89 fok
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	14 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,45 Nm	211750 0,45
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219827