

Garant**GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, furattal, Ø D / élek száma Z: 40/10mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215620 40/10
GTIN	4045197410030
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219827 sz. (6IP; 0,45 Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 0,45 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 6IP** méretű pengével használja.

2 mm rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	16 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 0602..

Teljes hossz L_{ges}	35 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	40 mm
Váltólapka csavar készlet	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Vágóélek száma Z	10
Ferde bemarási szög α_{max}	0,31 fok
Interpolációs marás a_p	0,8 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	36,85 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	78 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	78 mm
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	38 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,45 Nm	211750 0,45
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219827