




Sarokmaró 90° MECX, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 16/4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	227105 16/4
GTIN	4960664472666
Árucikk kategória	250

Leírás

Leírás:

Jobb termelékenység instabil megmunkálási feltételek mellett is a sűrű fogazásnak köszönhetően. Csekélyebb forgácsoló erők és nagy stabilitás az alacsony vibrációhajlam érdekében. Többféle marási műveletet tesz lehetővé, mint vállmarás, ferde üregmarás stb.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	229707 (T6; 0,45 Nm)
Kinyúlási hossz L_1	20 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 0703
Vágóél $\varnothing D_c$	16 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Teljes hossz L_{ges}	68 mm
Vágóélek száma Z	4
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	12 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	30 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	29 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	0,95 fok
$\varnothing D_3$	13 mm

Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229707
---------------	--------