

**Sarokmaró 90° MECX, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 20/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227105 20/5
GTIN	4960664472680
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

Jobb termelékenység instabil megmunkálási feltételek mellett is a sűrű fogazásnak köszönhetően. Csekélyebb forgácsoló erők és nagy stabilitás az alacsony vibrációhajlam érdekében. Többféle marási műveletet tesz lehetővé, mint vállmarás, ferde üregmarás stb.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	20 mm
Szár Ø D_s h6	20 mm
Teljes hossz L_{ges}	81 mm
Vágóél Ø D_c	20 mm
Váltólapka csavar	229707 (T6; 0,45 Nm)
Hozzávaló váltólapka	BD.. 0703
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm
Vágóélek száma Z	5
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	16 mm
Interpolációs marás Ø D_{max}	38 mm
Interpolációs marás Ø D_{min}	37 mm
Ferde bemarási szög α_{max}	0,72 fok
Ø D_3	17 mm

Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229707
---------------	--------