

**Sarokmaró 90° MECX, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 25/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227105 25/5
GTIN	4960664472697
Árucikk kategória	250

**Leírás****Leírás:**

Jobb termelékenység instabil megmunkálási feltételek mellett is a sűrű fogazásnak köszönhetően. Csekélyebb forgácsoló erők és nagy stabilitás az alacsony vibrációhajlam érdekében. Többféle marási műveletet tesz lehetővé, mint vállmarás, ferde üregmarás stb.

belső hűtés: igen

Vágóél Ø D<sub>c</sub>: 25 mm

Vágóélek száma Z: 5

Maximális fogásmélység a<sub>p,max</sub>: 6 mm

Kinyúlási hossz L<sub>1</sub>: 25 mm

Teljes hossz L<sub>ges</sub>: 88 mm

Szár Ø D<sub>s</sub> h<sub>6</sub>: 25 mm

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	25 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub>	6 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	25 mm
Váltólapka csavar	229707 (T6; 0,45 Nm)
Hozzávaló váltólapka	BD.. 0703
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	88 mm
Vágóélek száma Z	5

Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	21 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	0,55 fok
$\varnothing D_3$	22 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Szorítócsavar	229707
---------------	--------