

**Garant****Síkmaró 45°, furattal, Ø D / élek száma Z: 40/6mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 214400 40/6   |
| GTIN              | 4045197131737 |
| Árucikk kategória | 210           |

**Leírás****Kivitel:**

Nagy számú vágóél a maximális termelékenység érdekében. Pozitív él az alacsony teljesítményfelvétel érdekében.

**Előny:**

**Maximális termelékenység az alábbiak miatt:**

- Maximális forgácsolási sebesség.
- Maximális előtolások.
- Rövid megmunkálási idők.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,5 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Váltólapka csavar készlet          | 219809 (8IP; 1,5 Nm) |
| Maximális külső Ø D <sub>max</sub> | 48,2 mm              |
| Teljes hossz L <sub>ges</sub>      | 40 mm                |

|   |               |
|---|---------------|
| Vágóél $\varnothing D_c$                      | 40 mm         |
| Felfogó furat $\varnothing$                   | 16 mm         |
| Hozzávaló váltólapka                          | SD.. 0903     |
| $\varnothing D_3$                             | 48 mm         |
| Vágóélek száma Z                              | 6             |
| Ferde bebarási szög $\alpha_{max}$            | 0,76 mm       |
| Interpolációs marás $a_p$                     | 1,5 mm        |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$     | 94 mm         |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$     | 88 mm         |
| Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz | 37,5 mm       |
| Szárkivitel                                   | furattal      |
| Beállítási szög $\kappa$                      | 45 fok        |
| Marási felhasználási                          | Ferde bebarás |
| Marási felhasználási                          | horonymarás   |
| belső hűtés                                   | igen          |
| Szerszámcsere                                 | PowerCard     |
| Termék fajtája                                | Síkmaró       |

## Tartozék

|  |            |
|--|------------|
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos                             | 219809     |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,5 Nm  | 211750 1,5 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP | 674252 8IP |