

**Sarokmaró 90° MECX, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 18/3Lmm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 227100 18/3L |
| GTIN | 4960664462797 |
| Árucikk kategória | 250 |

Leírás**Leírás:**

Jobb termelékenység instabil megmunkálási feltételek mellett is a sűrű fogazásnak köszönhetően. Csekélyebb forgácsoló erők és nagy stabilitás az alacsony vibrációhajlam érdekében. Többféle marási műveletet tesz lehetővé, mint vállmarás, ferde üregmarás stb.

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------------|
| Kinyúlási hossz L_1 | 20 mm |
| Szár Ø D_s h6 | 16 mm |
| Vágóél Ø D_c | 18 mm |
| Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ | 6 mm |
| Váltólapka csavar | 229707 (T6; 0,45 Nm) |
| Teljes hossz L_{ges} | 100 mm |
| Hozzávaló váltólapka | BD.. 0703 |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz | 14 mm |
| Interpolációs marás Ø D_{max} | 34 mm |
| Interpolációs marás Ø D_{min} | 33 mm |
| Ferde bemarkási szög α_{max} | 0,82 fok |
| Ø D_3 | 15 mm |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Szárkivitel | Hengeres szár |
| Beállítási szög κ | 90 fok |
| Marási felhasználási | Sarokmarás |
| Marási felhasználási | Ferde bemarkás |
| Marási felhasználási | horonymarás |
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Tartozék

| | |
|---------------|--------|
| Szorítócsavar | 229707 |
|---------------|--------|