

**Sarokmaró 90° MEC11T, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 20/2XLmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227300 20/2XL
GTIN	4960664460984
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típushoz képest kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	BD.. 11T3
Szár Ø D _s h6	18 mm
Teljes hossz L _{ges}	170 mm
Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Maximális fogásmélység a _{p,max}	10 mm
Kinyúlási hossz L ₁	30 mm
Vágóél Ø D _c	20 mm
Vágóélek száma Z	2
Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz	13 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	38 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	34 mm
Ferde bemarkási szög α _{max}	0,88 fok
Ø D ₃	14 mm
Szárkivitel	Hengeres szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229708
---------------	--------