

**Garant****Síkmaró 45°, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214400 63/10
GTIN	4045197131782
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Nagy számú vágóél a maximális termelékenység érdekében. Pozitív él az alacsony teljesítményfelvétel érdekében.

**Előny:****Maximális termelékenység az alábbiak miatt:**

- Maximális forgácsolási sebesség.
- Maximális előtolások.
- Rövid megmunkálási idők.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,5 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L <sub>ges</sub>	40 mm
Felfogó furat Ø	22 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	63 mm

Hozzávaló váltólapka	SD.. 0903
Váltólapka csavar készlet	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Maximális külső $\varnothing D_{\max}$	71,2 mm
$\varnothing D_3$	71 mm
Vágóélek száma Z	10
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	140 mm
Interpolációs marás $a_p$	1,5 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	134 mm
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	60,5 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	0,47 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	45 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219809
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,5 Nm	211750 1,5