

**Sarokmaró 90° MEC11T, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 20/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227300 20/3
GTIN	4960664396078
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típushoz képest kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	BD.. 11T3
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	10 mm
Teljes hossz L_{ges}	110 mm
Szár Ø D_s h6	20 mm
Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Vágóél Ø D_c	20 mm
Kinyúlási hossz L_1	30 mm
Vágóélek száma Z	3
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	13 mm
Interpolációs marás Ø D_{\max}	38 mm
Interpolációs marás Ø D_{\min}	34 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	0,88 fok
Ø D_3	14 mm
Szárkivitel	Hengeres szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229708
---------------	--------