

Garant**HiPer-Drill fej h7, HB7630, Ø D: 14,4 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	231650 14,4
GTIN	4045197660077
Árucikk kategória	21M

Leírás**Kivitel:**

Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozicionálás és stabil elhelyezkedés érdekében. Körfutási pontosság összeszerelt állapotban $\leq 20 \mu\text{m}$. IT9 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

A forgácsolási adatok az $5 \times D$ D alapszámra érvényesek.

A vezetőfurat kizárólag azonos típusú forgácsoló betéttel hozza létre.

Csúcsszög: 135 fok

Szerszám Ø D: 14 mm

Előtolás f INOX-ban $> 900 \text{ N/mm}^2$: 0,15 mm/ford,

Műszaki leírás

Előtolás f INOX-ban $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm/ford,
Szerszám Ø D	14 mm
Ø D	14,4 mm
Cserék / élek száma	1

Minőség	HB7630
Szerszámanyag	HM
Csúcsszög	135 fok
Vágóélek száma Z	2
Termék fajtája	Forgácsoló betét fúráshoz

Tartozék

Torx Plus® csavar Profil 8IP	231999 8IP
------------------------------	------------