

**Garant****Üregmaró 93°, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	211852 25/3
GTIN	4045197648594
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Nagyobb szerszám merevség a váltólapka és a lapkafészek közötti elfordulás elleni biztosítéknak köszönhetően.

Menetes csatlakozóval tetszőlegesen hosszabbítható.

**Felhasználás:**

Forgácsok beragadásának megakadályozásához, különösen mély zsebek marásakor.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 0,9 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó**t a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	35 mm
Váltólapka csavar készlet	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Felfogó menet M	M12
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Hozzávaló váltólapka	VDGT 11T2..

Vágóélek száma Z	3
Interpolációs marás $a_p$	3,5 mm
Ferde bebarási szög $\alpha_{max}$	4,01 fok
Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	21,4 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	48 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	48 mm
$\varnothing D_3$	23 mm
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög $\kappa$	93 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Üregmaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219801
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 7IP	674252 7IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,9 Nm	211750 0,9