

Garant**Üregmaró 90°, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/3mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 211851 25/3 |
| GTIN | 4045197502179 |
| Árucikk kategória | 210 |

Leírás

Kivitel:

Nagyobb szerszám merevség a váltólapka és a lapkafészek közötti elfordulás elleni biztosítéknak köszönhetően.

Menetes csatlakozóval tetszőlegesen hosszabbítható.

Figyelem:

A **211750 sz. 0,9 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------------|
| Váltólapka csavar készlet | 219801 (7IP; 0,9 Nm) |
| Ø D ₂ | 20,7 mm |
| Hozzávaló váltólapka | VDGT 11T2.. |
| Teljes hossz L _{ges} | 35 mm |
| Ø D ₁ h ₆ | 12,5 mm |
| Vágóél Ø D _c | 25 mm |
| Felfogó menet M | M12 |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Interpolációs marás Ø D _{max} | 48 mm |

| | |
|--|---------------|
| Ferde bemarási szög α_{\max} | 4,01 fok |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$ | 48 mm |
| Interpolációs marás a_p | 3,5 mm |
| Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz | 21,4 mm |
| $\varnothing D_3$ | 23 mm |
| Szárkivitel | menettel |
| Beállítási szög κ | 90 fok |
| Marási felhasználási | horonymarás |
| Marási felhasználási | Ferde bemarás |
| belső hűtés | igen |
| Forgácsolási stratégia | MTC |
| Szerszámcsere | PowerCard |
| Termék fajtája | Üregmaró |

Tartozék

| | |
|--|------------|
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos | 219801 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 7IP | 674252 7IP |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,9 Nm | 211750 0,9 |