

Garant**Másolómaró 0° negatív, menettel, Ø D: 15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212100 15
GTIN	4045197192431
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

Figyelem:

$a_{p\max} = 1,5$ mm.

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Felfogó menet M	M8
Hozzávaló váltólapka	RD.. 0702
Ø D ₂	12,7 mm
Vágóél Ø D _c	15 mm
Váltólapka csavar készlet	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₁ h ₆	8,5 mm
Ø D ₃	8 mm
Teljes hossz L _{ges}	23 mm

Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	6,21 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	23 mm
Interpolációs marás a_p	1,5 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	4,51 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	28 mm
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219803
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP