

Garant**VHM befogó, konfigurálható, Forgácsoló fej Ø-höz, D: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212000 16
GTIN	4045197659231
Árucikk kategória	29W

Leírás**Kivitel:**

Precíziós köszörülésű befogók a GARANT TopCut betétekhez.

A **rendszer körfutási pontossága $\leq 10 \mu\text{m}$** a kúpos és sík felfekvésnek köszönhetően.

Szár teljes hosszában h6 szerint köszörülve – egyedi méretre szabáshoz és nyak kialakításához.

Figyelem:

Maximális marásmélység = $L_1 + l$; l = Lásd a felcsavarozható fejek méretét: 210050 – 210410 sz.

Szorítókulcs = 219987 sz.

Fej nyomatékkulcshoz = 219986 sz.

Nagy szerszám kinyúlási hossz esetén csökkentse a technológiai adatokat.

A száron $\varnothing d_{1\text{min}}$ nyak alakítható ki.

Műszaki leírás

Hasznos hossz L_1	35 mm
Forgácsoló fej Ø-höz, D	16 mm
Minimális aláköszörülhető külső Ø d_1	15,8 mm
Szár Ø D_5 h6	16 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	15 Nm
Teljes hossz L	190 mm
Sorozat	TopCut
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

