

Garant**Másolómaró 0° negatív, menettel, Ø D: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212100 20
GTIN	4045197192493
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

Figyelem:

$a_{p\ max} = 1,5\ mm$.

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	20 mm
Felfogó menet M	M10
Hozzávaló váltólapka	RD.. 0702
Ø D ₃	13 mm
Ø D ₂	17,7 mm
Teljes hossz L _{ges}	30 mm
Ø D ₁ h ₆	10,5 mm
Váltólapka csavar készlet	219803 (8IP; 1,2 Nm)

Vágóélek száma Z	4
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	11,21 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	33 mm
Interpolációs marás a_p	1,5 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	2,5 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219803