

**Garant****Másolómaró 0° negatív, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212070 12
GTIN	4045197192288
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

**Figyelem:**

$a_{p\max} = 1,1 \text{ mm}$ .

A **211750 sz. 0,6 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 6IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar készlet	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Szár Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	12 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	30 mm
Ø D <sub>3</sub>	7 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	75 mm
Hozzávaló váltólapka	RD.. 0501
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Vágóélek száma Z	3
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	22 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	19 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	3,5 fok
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	5,72 mm
Interpolációs marás $a_p$	1,1 mm
Beállítási szög $\kappa$	15 - 27 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,6 Nm	211750 0,6
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219802