

Garant**Másolómaró 0° negatív, menettel, Ø D / élek száma Z: 10/2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212087 10/2
GTIN	4045197549570
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

Figyelem:

$a_{p\max} = 1,1$ mm.

A **211750 sz. 0,6 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 6IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Felfogó menet M	M5
Ø D ₂	9,75 mm
Vágóél Ø D _c	10 mm
Ø D ₁ h ₆	5,5 mm
Váltólapka csavar készlet	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Ø D ₃	5 mm
Teljes hossz L _{ges}	20 mm
Hozzávaló váltólapka	RD.. 0501
Vágóélek száma Z	2

belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	3,72 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	15 mm
Interpolációs marás a_p	1,1 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	5,37 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	18 mm
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,6 Nm	211750 0,6
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219802
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP