

**Garant****Sarokmaró 90°, furattal, Ø D / élek száma Z: 160/10mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	215715 160/10
GTIN	4045197410696
Árucikk kategória	210

## Leírás

**Kivitel:**

Sarokmaró egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében. DIN 2079 szerinti befogókhoz 4 további rögzítőfurattal. Műszaki okokból belső hűtés nélkül.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Hozzávaló váltólapka	AP.. 16..
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	160 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	63 mm
Felfogó furat Ø	40 mm
Vágóélek száma Z	10

Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219812
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP