


**Sarokmaró 90° MEC11T, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 25/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227305 25/3
GTIN	4960664406579
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típushoz képest kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	10 mm
Vágóél Ø D_c	25 mm
Teljes hossz L_{ges}	88 mm
Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Szár Ø D_s h6	25 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 11T3
Kinyúlási hossz L_1	32 mm
Vágóélek száma Z	3
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	18 mm
Interpolációs marás Ø D_{\max}	48 mm
Interpolációs marás Ø D_{\min}	44 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	0,64 fok
Ø D_3	19 mm

Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229708
---------------	--------