

**Garant****Másolómaró 0° negatív, menettel, Ø D: 32mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 212100 32     |
| GTIN              | 4045197192486 |
| Árucikk kategória | 210           |

**Leírás****Kivitel:**

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

**Figyelem:**

$a_{p\max} = 1,5$  mm.

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Teljes hossz $L_{ges}$    | 42 mm                |
| $\varnothing D_1$ h6      | 17 mm                |
| Váltólapka csavar készlet | 219803 (8IP; 1,2 Nm) |
| $\varnothing D_2$         | 28,7 mm              |
| Hozzávaló váltólapka      | RD.. 0702            |
| Vágóél $\varnothing D_c$  | 32 mm                |
| Felfogó menet M           | M16                  |
| $\varnothing D_3$         | 25 mm                |

|  |               |
|--|---------------|
| Vágóélek száma Z                               | 5             |
| belső hűtés                                    | igen          |
| Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz | 23,21 mm      |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$     | 57 mm         |
| Interpolációs marás $a_p$                      | 1,5 mm        |
| Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$            | 1,21 fok      |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$     | 62 mm         |
| Szárkivitel                                    | menettel      |
| Maró alkalmas lap formához                     | kerék         |
| Marási felhasználási                           | Ferde bemarás |
| Marási felhasználási                           | horonymarás   |
| Élek felosztása                                | egyenlőtlen   |
| Szerszámcsere                                  | PowerCard     |
| Termék fajtája                                 | Másolómaró    |

## Tartozék

|  |            |
|--|------------|
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos                             | 219803     |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP | 674252 6IP |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm  | 211750 1,2 |