

Garant**Sarokmaró 90°, furattal, Ø D / élek száma Z: 40/4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215715 40/4
GTIN	4045197410603
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Sarokmaró egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

Figyelem:

A **211750 sz. 5,0 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	40 mm
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 16..
Felfogó furat Ø	16 mm
Váltólapka csavar készlet	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Vágóélek száma Z	4
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok

Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos	219812
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0