

**Sarokmaró 90° MEC11T, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 18/2Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227305 18/2L
GTIN	4960664406524
Árucikk kategória	250

**Leírás****Leírás:**

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típushoz képest kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

**Műszaki leírás**

Kinyúlási hossz $L_1$	23 mm
Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	10 mm
Szár Ø $D_s$ h6	16 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 11T3
Vágóél Ø $D_c$	18 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	68 mm
Vágóélek száma Z	2
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	11 mm
Interpolációs marás Ø $D_{\max}$	34 mm
Interpolációs marás Ø $D_{\min}$	30 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	1,04 fok
Ø $D_3$	12 mm

Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229708
---------------	--------