

**Sarokmaró 90° MEC11T, menettel, Ø D / élek száma Z: 20/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227315 20/2
GTIN	4960664672905
Árucikk kategória	250

**Leírás****Leírás:**

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típusnál kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	BD.. 11T3
Felfogó menet M	M10
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	30 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p max</sub>	10 mm
Vágóélek száma Z	2
Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	38 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	34 mm
Ferde bemarkási szög α <sub>max</sub>	0,88 fok
Ferde bemarkási hossz L az α <sub>max</sub> -hoz	13 mm
Ø D <sub>3</sub>	14 mm

Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229708
---------------	--------