

**Garant****Másolómaró 0° negatív, menettel, Ø D / élek száma Z: 42/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212135 42/5
GTIN	4045197192752
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

**Figyelem:**

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_{p\ max} = 2\ mm$ .

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar készlet	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	32 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	42 mm
Hozzávaló váltólapka	RD..1003
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	42 mm

Felfogó menet M	M16
Vágóélek száma Z	5
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	29,45 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	74 mm
Interpolációs marás $a_p$	2 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	1,36 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219804
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8