

**Garant****Másolómaró 0° negatív, menettel, Ø D / élek száma Z: 20/2mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212135 20/2
GTIN	4045197192707
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Kivitel:

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

### Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_{p\ max} = 2\ mm.$

## Műszaki leírás

Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	10,5 mm
Váltólapka csavar készlet	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Hozzávaló váltólapka	RD..1003
Ø D <sub>3</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	17,7 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Felfogó menet M	M10
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	30 mm

Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen
Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	7,45 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	30 mm
Interpolációs marás $a_p$	2 mm
Ferde bebarási szög $\alpha_{\max}$	5,37 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219804
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8