



Sarokmaró 90° 5720VZ16, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 32/3mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 220800 32/3 |
| GTIN | 4059782500808 |
| Árucikk kategória | 28R |

Leírás

Kivitel:

A hengeres szárú marótest $G = 6,3$ -mal 30000 ford./percnél van kiegyensúlyozva. A feltűzhető marókat vagy moduláris csatlakozós marókat a befogóval együtt kell kiegyensúlyozni a nagysebességű megmunkálás előtt. A konstrukció $r_e=6,0$ mm-ig lehetővé teszi valamennyi rádiuszos váltólapka befogását a tartó módosítása és hosszkorrekció nélkül.

Műszaki leírás

| | |
|--|-----------------------|
| Teljes hossz L_{ges} | 135 mm |
| Szár Ø D_s h6 | 32 mm |
| Vágóél Ø D_c | 32 mm |
| Kinyúlási hossz L_1 | 75 mm |
| Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ | 16 mm |
| Hozzávaló váltólapka | ZD.. 16M5 |
| Váltólapka csavar | 229900 (TP20; 6,0 Nm) |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Interpolációs marás a_p | 4 mm |
| Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz | 22,5 mm |
| Interpolációs marás Ø D_{min} | 48 mm |
| Ferde bemarkási szög α_{max} | 6,35 fok |
| Interpolációs marás Ø D_{max} | 62 mm |

| | |
|----------------------|----------------|
| Ø D ₃ | 16 mm |
| Szárkivitel | Hengeres szár |
| Beállítási szög κ | 90 fok |
| Marási felhasználási | Sarokmarás |
| Marási felhasználási | Ferde bemarkás |
| Marási felhasználási | horonymarás |
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Tartozék

| | |
|---------------|--------|
| Szorítócsavar | 229900 |
|---------------|--------|