


Garant**Menetmaró lapka 60°-os külső menethez, HB7720, Emelkedés: 2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218015 2
GTIN	4045197412287
Árucikk kategória	21D

Leírás**Kivitel:**

Stabil váltólapka. **2-szeresen felhasználható.**

- **Széles felhasználási terület az univerzális forgácstörő geometriának köszönhetően.**
- **Nagy ismétlési pontosság.**

Felhasználás:

Metrikus külső menethez DIN / ISO (DIN 13) szerint, tűrés osztály 6g.

Műszaki leírás

Bel- /kültéri felhasználás	Külső
Teljes profil	igen
Menetemelkedés	2 mm
Vágóélek száma Z	7
Minőség	HB7720
Szerszámanyag	HM
Menetfajta	M
Menetfajta	M-LH
Menetfajta	MF

Menetfajta	MF-LH
Profilszög	60 fok
Lapkaméret	16 mm
Előtolás f_z acélban $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Előtolás f_z INOX-ban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Vágásirány	jobbos és balos
Termék fajtája	Forgácsoló betét maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	140 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	120 m/min	N
Alu $> 10\% \text{ Si}$	alkalmas	80 m/min	N
Acél $< 500 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	120 m/min	P
Acél $< 750 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	110 m/min	P
Acél $< 900 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	100 m/min	P
Acél $< 1100 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	80 m/min	P
Acél $< 1400 \text{ N/mm}^2$	feltételesen alkalmas	60 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	feltételesen alkalmas	80 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	feltételesen alkalmas	70 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	70 m/min	K
CuZn	alkalmas	120 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		