

Garant**Másolómaró 0° negatív, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212135 25/2
GTIN	4045197192714
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Műszaki leírás

Ø D ₂	20,7 mm
Váltólapka csavar készlet	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Hozzávaló váltólapka	RD..1003
Teljes hossz L _{ges}	35 mm
Felfogó menet M	M12
Ø D ₃	15 mm
Vágóél Ø D _c	25 mm
Vágóélek száma Z	2

belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	12,45 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Interpolációs marás a_p	2 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	3,22 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219804
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP