

Garant
VHM gömbvégű maró, Gyémánt, Ø e8 DC: 6 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	209785 6
GTIN	4045197476142
Árucikk kategória	11Y

Leírás
Kivitel:

A legújabb generációs **kristályos sp³ gyémántbevonattal szálerősítéses kompozit anyagok, üvegszálás és szénszálás műanyagok ill. grafit** folyamatbiztos megmunkálásához.

Kúpátmenet **1°30' (α szög)**.

Tűrés: Rádiuszkontúr = **±0,01 mm**.

Fogak száma Z: 2

Spirálszög: 30 fok

Fogak száma Z: 2

Élhossz L_c: 6 mm

Kinyúlási hossz L₁ nyakrésszel: 25 mm

Nyak Ø D₁: 5,8 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Szár Ø D_s: 8 mm

Műszaki leírás

Ø D ₂	7,1 mm
Előtolás f _z másolómaráshoz grafitban	0,062 mm
Nyak Ø D ₁	5,8 mm
Fogak száma Z	2
L ₂	50 mm
Vágóél Ø D _c	6 mm
Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	25 mm
Szár Ø D _s	8 mm

Teljes hossz L	100 mm
Élhossz L _c	6 mm
Spirálszög	30 fok
Rádiusz R	3 mm
Bevonat	Gyémánt
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Tűrés névleges Ø	e8
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	0,05×D másolómarásnál
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	fekete
Termék fajtája	Ujjmaró

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------