


**Sarokmaró 90° 5720VZ16, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	220803 50/3
GTIN	4059782502109
Árucikk kategória	28R

**Leírás****Kivitel:**

A hengeres szárú marótest  $G = 6,3$ -mal 30000 ford./percnél van kiegyensúlyozva. A feltűzhető marókat vagy moduláris csatlakozós marókat a befogóval együtt kell kiegyensúlyozni a nagysebességű megmunkálás előtt. A konstrukció  $r_e=6,0$ mm-ig lehetővé teszi valamennyi rádiuszos váltólapka befogását a tartó módosítása és hosszkorrekció nélkül.

**Műszaki leírás**

Felfogó furat Ø	22 mm
Vágóél Ø $D_c$	50 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	45 mm
Hozzávaló váltólapka	ZD.. 16M5
Váltólapka csavar	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	16 mm
Vágóélek száma Z	3
Interpolációs marás $a_p$	4 mm

Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	3,53 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	40,5 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	84 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229900
---------------	--------