

Garant**Másolómaró 0° negatív, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212165 80/6
GTIN	4045197192905
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Marótest egyenetlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén fokozatmentesen utánállítható.**

Felhasználás:

219800 sz. váltólapka csavar készlettel – Váltólapkák és biztosító alátétek rögzítéséhez.

Figyelem:

Pozitív geometriával rendelkező váltólapkák használata esetén a biztosító csavarokat és biztosító alátéteket **nem** szabad alkalmazni.

Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

$a_{p\ max} = 3,5\ mm.$

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Biztosító alátét készlet	219955

Hozzávaló váltólapka	RD..1604
$\varnothing D_3$	64 mm
Felfogó furat \varnothing	27 mm
Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Vágóél $\varnothing D_c$	80 mm
Vágóélek száma Z	6
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	144 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	158 mm
Interpolációs marás a_p	3,5 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	59,92 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	1,07 fok
Beállítási szög κ	15 - 30 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Biztosító alátét készlet 10 darabos	219955
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219800
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7
	674252 20IP

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil
20IP
