

Garant**Sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 20/2Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215800 20/2L
GTIN	4045197281173
Árucikk kategória	210

Leírás**Felhasználás:****Univerzálisan használható minden anyaghoz.**

- Sarok- és horonymarás, másolómarás, interpolációs marás, palástmarás.

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

- **Hosszabb használat után cserélje ki a váltólapkák szorítócsavarjait. Csak jól megzsírozva tegye vissza őket (pl. rézpaszta).**

Műszaki leírás

Szár Ø D _s h6	20 mm
Teljes hossz L _{ges}	150 mm
Kinyúlási hossz L ₁	50 mm
Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003..
Vágóél Ø D _c	20 mm
Vágóélek száma Z	2
Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz	14,85 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	38 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	37 mm
Ferde bemarkási szög α _{max}	0,96 fok

Ø D ₃	17 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219814
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2