

**Garant**
**VHM gömbvégű maró, Gyémánt, Ø e8 DC: 12 mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	209785 12
GTIN	4045197476173
Árucikk kategória	11Y

**Leírás**
**Kivitel:**

A legújabb generációs **kristályos sp<sup>3</sup> gyémántbevonattal szálerősítéses kompozit anyagok, üvegszálás és szénszálás műanyagok ill. grafit** folyamatbiztos megmunkálásához.

Kúpátmenet **1°30' (α szög)**.

Tűrés: Rádiuszkontúr = **±0,01 mm**.

Fogak száma Z: 2

Spirálszög: 30 fok

Fogak száma Z: 2

Élhossz L<sub>c</sub>: 11 mm

Kinyúlási hossz L<sub>1</sub> nyakrésszel: 50 mm

Nyak Ø D<sub>1</sub>: 11,8 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

**Műszaki leírás**

Nyak Ø D <sub>1</sub>	11,8 mm
Ø D <sub>2</sub>	14,5 mm
L <sub>2</sub>	100 mm
Fogak száma Z	2
Előtolás f <sub>z</sub> másolómaráshoz grafitban	0,105 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub> nyakrésszel	50 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm

Teljes hossz L	200 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	11 mm
Spirálszög	30 fok
Rádiusz R	6 mm
Bevonat	Gyémánt
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Tűrés névleges Ø	e8
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség a <sub>e</sub> marási műveletnél	0,05×D másolómarásnál
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	fekete
Termék fajtája	Ujjmaró

## Szolgáltatások

Szárköszörülés biztonsági funkciók zsugorbefogóhoz Szerszám szár Ø-je 12 mm	SZ2025 12
Szárköszörülés Típus HB	129100 HB