

**Garant****Másolómaró 0° negatív, furattal, Ø D / élek száma Z: 100/7mm**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 212165 100/7  |
| GTIN              | 4045197192912 |
| Árucikk kategória | 210           |

## Leírás

### Kivitel:

Marótest egyenetlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén fokozatmentesen utánállítható.**

### Felhasználás:

219800 sz. váltólapka csavar készlettel – Váltólapkák és biztosító alátétek rögzítéséhez.

### Figyelem:

Pozitív geometriával rendelkező váltólapkák használata esetén a biztosító csavarokat és biztosító alátéteket **nem** szabad alkalmazni.

### Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

$a_{p\ max} = 3,5\ mm.$

## Műszaki leírás

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Vágóél Ø D <sub>c</sub>   | 100 mm                |
| Váltólapka csavar készlet | 219800 (20IP; 5,7 Nm) |

|  |                |
|--|----------------|
| Biztosító alátét készlet                       | 219955         |
| Hozzávaló váltólapka                           | RD..1604       |
| Felfogó furat Ø                                | 32 mm          |
| Teljes hossz $L_{ges}$                         | 50 mm          |
| Ø $D_3$  | 84 mm          |
| Vágóélek száma Z                               | 7              |
| belső hűtés                                    | igen           |
| Interpolációs marás Ø $D_{min}$                | 184 mm         |
| Interpolációs marás Ø $D_{max}$                | 198 mm         |
| Interpolációs marás $a_p$                      | 3,5 mm         |
| Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz | 79,92 mm       |
| Ferde bemarkási szög $\alpha_{max}$            | 0,8 fok        |
| Beállítási szög $\kappa$                       | 15 - 30 fok    |
| Fz helikális                                   | 0,7            |
| Szárkivitel                                    | furattal       |
| Maró alkalmas lap formához                     | kerek          |
| Marási felhasználási                           | horonymarás    |
| Marási felhasználási                           | Ferde bemarkás |
| Élek felosztása                                | egyenlőtlen    |
| Szerszámcsere                                  | PowerCard      |
| Termék fajtája                                 | Másolómaró     |

## Tartozék

|   |             |
|---|-------------|
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm | 211750 5,7  |
| Biztosító alátét készlet 10 darabos                             | 219955      |
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos                            | 219800      |
|   | 674252 20IP |

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil  
20IP

---