

Garant**Sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D / Zeff: 25/2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215860 25/2
GTIN	4045197133281
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Nagyon nagy forgácsolási teljesítmény, mivel fordulatonként 2, ill. 3 vágóél van használatban.

Felhasználás:

Palástmaráshoz és szélezéshez.

Figyelem:

Ne használja ferde bemaráshoz és mélyre fúráshoz!

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003
Teljes hossz L_{ges}	110 mm
Szár Ø D_s h6	25 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\ max}$	28 mm
Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Kinyúlási hossz L_1	52 mm
Effektív élek száma Z_{eff}	2
Vágóél Ø D_c	25 mm
Váltólapkák száma	6
Szárkivitel	Weldon szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Váltólapka csavar készlet10 darabos	219814