

Garant**Sarokmaró 90°, menettel, Ø D / élek száma Z: 19,7/3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215870 19,7/3
GTIN	4045197193049
Árucikk kategória	210

Leírás

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden anyaghoz és horonymaráshoz.

Figyelem:

A menetes maróbefogókat lásd a katalógus 3. fejezetében.

A **211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₁ h ₆	10,5 mm
Ø D ₂	17,7 mm
Vágóél Ø D _c	19,7 mm
Teljes hossz L _{ges}	30 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003
Felfogó menet M	M10
Vágóélek száma Z	3
Interpolációs marás Ø D _{max}	37,4 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	36,4 mm

Ferde bemarási szög α_{\max}	0,98 fok
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	14,55 mm
$\varnothing D_3$	16,7 mm
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219814