

**CCGT 09T304, Minőség: SP4019****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260078 SP4019
GTIN	
Árucikk kategória	28D

**Leírás**

CCGT 09T304 SP4019 Minőség: SP4019  
Forgácstörő: 62  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,15 - 3 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 30 - 440 m/min

**Műszaki leírás**

Előtolás $f$	0,05 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	62
Fogásmélység $a_p$	0,15 - 3 mm
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	30 - 440 m/min
Minőség	SP4019

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCGT 09T304
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz