

**Sarokmaró 90° MEC17, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 25/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227505 25/2
GTIN	4960664406647
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

A hosszú vágóélek rendkívül nagy fogásmélységet tesznek lehetővé. Alacsony számú élek.

Műszaki leírás

Szár Ø D _s h6	25 mm
Teljes hossz L _{ges}	92 mm
Hozzávaló váltólapka	BDMT 170408
Vágóél Ø D _c	25 mm
Váltólapka csavar	229709 (T15; 3,5 Nm)
Kinyúlási hossz L ₁	36 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	15,7 mm
Vágóélek száma Z	2
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	16,6 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	48 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	43 mm
Ferde bemarási szög α _{max}	0,86 fok
Ø D ₃	18 mm
Szárkivitel	Weldon szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229709
---------------	--------