

metabo**Fúrógép, Típus: BEV1300-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	075070 BEV1300-2
GTIN	4007430314352
Árucikk kategória	03D

Leírás

Kivitel:

Minden furat átmérőhöz a helyes fúrógép.

Mindegyik fúrógép rendelkezik egy optimális fordulatszám-tartománnyal bizonyos furatátmérőhöz, ezen kívül van egy orsó belső hatszög befogóval csavarozó bitekhez a fúrótokmány nélküli használat érdekében is.

- **Robusztus présöntött alumínium hajtóműház az optimális hőelvezetés és hosszú élettartam érdekében.**
- **Forgó szénkefe híd a maximális teljesítmény érdekében még balos forgásnál is, pl. beragadt csavarok kihajtásához.**
- **Metabo S-automatic biztonsági tengelykapcsoló: a meghajtás mechanikus leválasztása a fúró blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében.**
- **Bekapcsolható impulzus mód fix csavarok kihajtásához és sima felületek megfúrásához.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz megfelelő, terhelés alatt állandó fordulatszámmal történő munkavégzéshez.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljeshullámú elektronika az anyaghoz megfelelő, terhelés alatt állandó fordulatszámmal történő munkavégzéshez.**
- **Állító tárcsa a fordulatszám előválasztásához.**
- **Kétfokozatú meghajtás.**
- **Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében.**
- **Jobb/bal forgásirány.**
- **Orsó belső hatszöggel csavarozó bithez a fúrótokmány nélküli munkavégzéshez.**

- **Túlterhelés elleni védelem: megvédi a motort a túlmelegedéstől.**
- **Újraindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen bekapcsolást áramkimaradás után.**
- **Markolat csúszásmentes Softgrip felülettel.**
- **Kábelkímélő golyós vég az optimális mozgásszabadságért a munkavégzés során.**
- **Szénkefe kopásjelző.**

Tartalom:

Fogaskoszorús fúrótokmány, tokmánykulcs és segédmarkolat.

Műszaki leírás

Maximális csigafúró Ø acélban 1. fokozat	16 mm
Teljesítményfelvétel	1300 W
Fúrótokmány befogási tartomány	1,5 mm
Kábelhossz	4 m
Maximális fordulatszám 1. fokozat	1100 min ⁻¹
Jobb- / bal forgásirány	igen
Maximális csigafúró Ø fában 1. fokozat	40 mm
Maximális nyomaték	16 Nm
Maximális nyomaték	44 Nm
Maximális fordulatszám 2. fokozat	3100 min ⁻¹
Maximális csigafúró Ø fában 2. fokozat	25 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Gyártó jelölése	BEV 1300-2
Maximális csigafúró Ø acélban 2. fokozat	10 mm
Súly	2,7 kg
Befogónyak Ø	43 mm
Termék fajtája	Fúrógép