

melabo**Fúrógép, Típus: BE650**

Rendelési adatok

Rendelés száma	075070 BE650
GTIN	4061792201644
Árucikk kategória	03D

Leírás

Kivitel:**Minden furat átmérőhöz a helyes fúrógép.**

Mindegyik fúrógép rendelkezik egy optimális fordulatszám-tartománnyal bizonyos furatátmérőhöz, ezen kívül van egy orsó belső hatszög befogóval csavarozó bitekhez a fúrótokmány nélküli használat érdekében is. A Futuro Plus gyorsbefogó fúrótokmány pontos fúrási eredményeket biztosít a fúrás közbeni automatikus utánszorítással.

- **Kicsi, kézre álló fúrógép.**
- **Vario (V)-elektronika az anyagnak megfelelő fordulatszámmal történő munkavégzéshez.**
- **Állító tárcsa a fordulatszám előválasztásához**
- **Jobb/bal forgásirány.**
- **Markolat csúszásmentes Softgrip felülettel.**

Tartalom:

Futuro Plus gyorsbefogó fúrótokmány.

Műszaki leírás

Jobb- / bal forgásirány	igen
Maximális csigafúró Ø acélban 1. fokozat	13 mm

Teljesítményfelvétel	650 W
Befogónyak Ø	43 mm
Fúrótokmány befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális csigafúró Ø fában 1. fokozat	30 mm
Maximális fordulatszám 1. fokozat	1500 min ⁻¹
Gyártó jelölése	BE 650
Súly	1,8 kg
Kábelhossz	2,5 m
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Fúrógép