


**CCGT 060201, Minőség: SP4019****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260071 SP4019
GTIN	
Árucikk kategória	28D

Leírás

CCGT 060201 SP4019 Minőség: SP4019

Forgácstörő: 62

Fogásmélység a_p : 0,15 - 3 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 440 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	UNI
Fogásmélység a_p	0,15 - 3 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 440 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,1 mm
Forgácstörő	62
Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,
Minőség	SP4019

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCGT 060201
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz